

Garant**Upichovací destička střední obrábění, CU7025, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273732 2
GTIN	4062406133832
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,1 mm
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	P
Typ	CU7025
Rohový radius R	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
kontinuální	vhodný		
suché	vhodný		