

Mitutoyo**Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412623 300
GTIN	4946368727912
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel 357.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Kalibrování	A1

Počet obsažených baterií	1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	64 mm
Automatické vypnutí	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300