

JEPSON POWER

**Kotoučová pila na kov, Typ: 9435****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078231 9435
GTIN	27168943512
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

**Výkonné kotoučové pily na kov** pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů **bez jiskření**.

- **Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.**
- **Není nutné dodatečné obrábění.**
- **Řez během několika sekund.**

Kotoučová pila na kov Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Ideální pro řezání trubek a profilů z ušlechtilé oceli, oceli, neželezných kovů, plastů a kompozitních materiálů.**
- **Tlumič vibrací pro vysoký stupeň bezpečnosti a dlouhou životnost.**
- **Přesný rychloupínací systém pro pokosové řezy.**
- **Volitelně s robustním stolním montážním stojanem s délkovým dorazem (č. 078238).**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 × pilového kotouče 90Z č. 078237 vel. 90 na ocel, ušlechtilou ocel, NŽ kovy.

**Upozornění:**

Kotoučová pila na kov DRY MITER Cutter 9410ND pro filigránské řezání v měkkém a choulostivém materiálu je k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Označení výrobce	9435
Maximální počet otáček	1400 min <sup>-1</sup>
Ø pilového listu	355 mm
Maximální hloubka řezu 45°	102 mm
Frekvence sítě	50 Hz
Maximální hloubka řezu 90°	140 mm
Hmotnost	25 kg
Příkon	2400 W
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

TK list kotoučové pily Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubů 60	078237 60
TK pilový kotouč pouze pro INOX Ø 355×25,4 mm počet zubů 90	078236 90
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubů 72	078237 72
Montážní stojan pro č. 078231 Typ 600526	078238 600526
TK list kotoučové pily Drytec® Ø 355×25,4 mm Počet zubů 90	078237 90