

ESCHENBACH

Lupa s osvětlením varioLED+, Ø čočky: 132mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491655 132
GTIN	4048347905806
Třída artiklu	49A

Popis**Provedení:**

- Ergonomický design – minimální spotřeba energie – LED diody s dlouhou životností (až 50 000 hodin provozu).
- Lupa s osvětlením s 84 vysoce výkonnými LED diodami.
- Nastavitelné kruhové osvětlení nebo segmentové osvětlení, stmívací se 3 stupni. Intenzita osvětlení kruhové osvětlení: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmentové osvětlení: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Teplota barvy 6500 K.
- Hodnota Ra 86.
- Ihned plný světelný výkon – světelně ustálený.
- Asférická lehká čočka PXM® vytvrzenou vrstvou cera-tec® 3,55 dpt/2x a Ø 132 mm umožňuje velké zorné pole a poskytuje nezkreslené zobrazení s ostrými okraji, a tím předchází únavě při práci.
- Kryt čočky sklápěcí a odnímatelný.
- Rychlá změna pohledu mezi zvětšením a normálních pohledem díky „volně se vznášející“ čočce.
- Mimořádně nízká hmotnost a 6 kloubů umožňují optimálně vyrovnat hlavu lupy pro každou situaci – různé možnosti upevnění.

Rozsah dodávky:

Stolní svěrka pro tloušťku desek od 18 – 74 mm.

Zvláštní příslušenství:

Dodatečná čočka 6 dpt/2,5× zvětšení s \varnothing 132 mm.

Upozornění:

Noha stolu a ochrana čočky proti stříkající vodě na spodní straně k dostání na poptávku.

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Technický popis

Zvětšení (xnásobné)	1,9
\varnothing čočky	132 mm
Délka kloubového ramena A	400 mm
Délka kloubového ramena B	400 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lupa s osvětlením