

Mahr**Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 125-150mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 421318 125-150 |
| GTIN | 4059192058487 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis**Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr s **10 mm velkými číslicemi** na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu. Předsazená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Díky komfortnímu **ukazateli tolerancí a dodatečnými výstražnými mezemi** obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

| | |
|------------------|----------|
| Kalibrování | B2 |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm |
| Rozlišení | 0,001 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Mezní chyba | 6 µm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Rozsah měření | 125 - 150 mm |
| Ø vřetene | 6,5 mm |
| Odečet | 0,00005 palec |
| Ochranná třída IP | IP 65 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | stabilní box |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm | 022050 200 |
| Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm | 022040 200 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem Typ USB2 | 498941 USB2 |