

**Garant****Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302155 6
GTIN	4045197732668
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:****S drážkami chladičího kanálku.****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3 \times d$ ).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Vhodné pro:**Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.****Technický popis**

Ø D	20 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro

