

**Mitutoyo****Digitální hloubkoměr AOS s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418711 200
GTIN	4946368688527
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejméně lapované.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497080 a 497100.

**Technický popis**

Průřez měřicí lišty	16×3,5 mm
Kalibrování	A1
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Odečet	0,01 mm
Délka můstku	100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm

Norma	ISO 13385
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Pouzdro
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Druh produktu	Hloubkoměr

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Vysílač Typ S1	498966 S1