

Mitutoyo**Digitální hloubkoměr AOS s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418711 150
GTIN	4946368688503
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejméně lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Technický popis

Délka můstku	100 mm
Kalibrování	A1
Odečet	0,01 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Průřez měřicí lišty	16×3,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm

Norma	ISO 13385
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Pouzdro
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S1	498966 S1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320