

**TMSERROR, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1855 M3
GTIN	4045197735072
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Typ C** (2–3chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stoupání závitu	0,5 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	56 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Obsah	10

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M3

135855 M3