

Mahr**Digitální třmenový mikrometr s výměnnými měřicími nástavci, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Třmenové mikrometry s **neotáčivým** vřetenem a rychlou **výměnou měřících nástavců**. **Stoupání vřetena od 5 mm za otáčku** snižuje dobu nastavení. **Číslice o velikosti 10 mm** na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560, vel. CR2032.

6 párů vyměnitelných měřících nástavců s:

- **rovnými měřicími plochami Ø 6,5 mm.**
- **talířovými měřicími plochami Ø 11,3 mm.**
- **redukovanými měřicími plochami Ø 2 mm.**

- vypouklými měřicími plochami Ø 7 mm.
- Řezání 0,75×7 mm.
- Kužel 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Mezní chyba	4 µm
Stoupání vřetena	5 mm
Počet měřících nástavců	6
Rozsah měření	0 - 25 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odečet	0,00005 palec
Počet obsažených baterií	1
Výška číslic LCD displeje	10 mm
Kalibrování	B1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

022000 25

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky
Maximální rozsah měření 25 mm

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací
měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100

Příslušenství

Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem Typ
USB2

498941 USB2

Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem Typ D2

498941 D2