


Garant GRIDLINE

Organizéry pro skříň na nářadí 7S, 26×24G, Typ: 1000/7S**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Organizéry pro 5 zásuvek skříňe na nářadí 7S. Skládá se z organizérů GARANT se zasouvacími přepážkami a dělicími drážkami s krajovými lištami a zásuvnými dělicími příčkami.

Vhodné pro:

GARANT GridLine skříň na nářadí 7S č. 931125 vel. 1000/7S.

Rozsah dodávky:

20 žlabů GARANT GridLine, 70 zasouvacích dělicích destiček GARANT GridLine, 9 dělicích lišt s drážkami GARANT GridLine, 4 páry krajových lišt GARANT GridLine, 40 zásuvných dělicích příček GARANT GridLine.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Organizér do zásuvky

Příslušenství

Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm

951580 150

Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ C	951275 C
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Násuvné dělicí přepážky Šířka 8G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951781 75
Násuvné dělicí přepážky Šířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951801 100
Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ B	951275 B
Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm	951530 150
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951580 75
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Násuvné dělicí přepážky Šířka 10G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951801 125
Násuvné dělicí přepážky Šířka 8G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951781 100
Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951530 100
Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm	951580 100
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka x hloubka v G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Násuvné dělicí přepážky Šířka 3G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951731 75
Násuvné dělicí přepážky Šířka 12G vhodné pro zásuvky s výškou čela 150 mm	951821 150
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951580 125
Dělicí lišty s drážkami Hloubka 24G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951530 75
	951761 75

Násuvné dělicí přepážky Šířka 6G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 75 mm

Násuvné dělicí přepážky Šířka 8G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 125 mm

951781 125