

Mitutoyo

Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863. Zap / vyp, Origin (základní nastavení), Zero / Abs** (pro vynulování v jakékoli poloze), **Hold / Data** (uložení naměřené hodnoty, popř. přenos dat).

Popis:

- **Stoupání vřetena od 10 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.**
- **Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.**
- **Systém absolutního měření. Nastavení nuly po zapnutí odpadá. Předchází se chybovým měřením.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nastavovací měrka od vel. 25–55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	2 µm
Kalibrování	B1
Stoupání vřetena	10 mm

Rozsah měření	0 - 30 mm
Počet obsažených baterií	1
Řada	QuickMike
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ø vřetene	6,35 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022000 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2