

Mitutoyo

Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 75-105mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421590 75-105
GTIN	4946368736723
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863. Zap / vyp, Origin (základní nastavení), Zero / Abs** (pro vynulování v jakékoli poloze), **Hold / Data** (uložení naměřené hodnoty, popř. přenos dat).

Popis:

- **Stoupání vřetena od 10 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.**
- **Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.**
- **System absolutního měření. Nastavení nuly po zapnutí odpadá. Předchází se chybovým měřením.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nastavovací měrka od vel. 25–55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Rozsah měření	75 - 105 mm
Stoupání vřetena	10 mm
Ø vřetene	6,35 mm

Kalibrování	B2
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	3 µm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Řada	QuickMike
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2