

Mitutoyo

Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 25-55mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. **Zap / vyp**, **Origin (základní nastavení)**, **Zero / Abs** (pro vynulování v jakékoli poloze), **Hold / Data** (uložení naměřené hodnoty, popř. přenos dat).

Popis:

- **Stoupání vřetena od 10 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.**
- **Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.**
- **System absolutního měření. Nastavení nuly po zapnutí odpadá. Předchází se chybovým měřením.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nastavovací měrka od vel. 25–55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Mezní chyba	2 μ m
Stoupání vřetena	10 mm
Kalibrování	B2

Rozsah měření	25 - 55 mm
Řada	QuickMike
Počet obsažených baterií	1
Ø vřetene	6,35 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357