

**Garant****Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu, Typ: S90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979001 S90
GTIN	4062406133948
Třída artiklu	9SA

**Popis****Provedení:**

Flexibilní systém pro výdej zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřících prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a řady artiklů spotřebního materiálu. Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Díky individuálně objednaným softwarovým balíčkům jsou systémy přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.

Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.

**Použití:**

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

**Obsah:**

Dělicí materiál: 340× č. 960540 vel. 149; 20× č. 960560 vel. 149

**Osazení:**

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 80×50 mm; 10×100 mm

**Rozsah dodávky:**

Rozšiřující systémy: Skříň pro výdej zboží včetně organizérů.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

## Technický popis

Hmotnost	640 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	15 kg
Užitná šířka zásuvek	153 mm
Úložná plocha	8,4 m <sup>2</sup>
Hloubka	750 mm
Typ	Rozšiřovací skříň kompletní
Počet zásuvek	90
Rozdělení uvnitř zásuvky	9×36 E
Užitná hloubka zásuvek	612 mm
Výška	1390 mm
Šířka	1159 mm
Řada	Tool24 Smartline
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System pro výdej zboží