

Garant**Tool24 Smartline – vertikální skříň s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: SK30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979101 SK30
GTIN	4062406133955
Třída artiklu	9SA

Popis**Provedení:**

Výsuvy jsou vedeny po podlaze a opatřeny centrálním zamykáním (využitelným jako nouzové odemčení). Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů. Vertikální výsuvy jsou opatřeny pojistkou proti vytažení více výsuvů najednou. Výsuvy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.

- **Skladování přednastavených nástrojů.**
- **Jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Lze objednat 14 různých konfigurací (různé upínače SK, VDI, C, HSK).**
- **Včetně 24 nosných lišt.**
- **Upínače vhodné pro nosiče nástrojů, nosné lišty, policové vany a děrované plechy.**
- **Nosnost při rozložení do plochy na jeden výsuv: 600 kg.**
- **Maximální zatížení vertikální skříně: 2 400 kg.**
- **Zamykáací systém pro nouzové odemčení.**

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Vertikální skříně mají vyšší požadavky na kvalitu podkladu, protože výsuvy běží přímo na podlaze! Ze strany zákazníka musí být bezpodmínečně splněny tyto požadavky na místo instalace:

- **Rovinná tolerance podle DIN 18202 pro plošné hotové podlahy.**
- **Pravouhlost maximálně 2 milimetry na 1 metr měřené délky.**
- **Podklad musí mít dostatečnou nosnost.**
- **Hladký podklad.**

Systémy jsou připravené pro upevnění na podlahu resp. upevnění na stěnu a musí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Tyto vertikální skříně mohou být provozovány jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M nebo č. 979001 S11M-EN, systémem Tool24 PickOne Master Unit č. 979201 DE nebo č. 979211 EN a také systémem Tool24 Locker Master Unit č. 979300 DE nebo č. 979310 EN.

Technický popis

Nosnost vertikálního výsuvu	600 kg
Počet výsuvů	4
Hloubka	750 mm
Hmotnost	320 kg
Šířka	717 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	1750 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	155 mm
Počet uložení nástrojů	408
Počet nosičů nářadí č. 970130	24
Osová vzdálenost A	69 mm
Výška	2000 mm
Řada	Tool24 Smartline
Nosnost pláště skříně vnitřní	2400 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém pro výdej zboží

Příslušenství

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky
SK30

970130 SK30