

Mahr**Digitální třmenový mikrometr pro měření drážek, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421685 0-25
GTIN	4059192058562
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr s **10 mm velkými číslicemi** na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu **ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi** obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Nerotující vřeteno. **QUICK DRIVE** se **stoupáním vřetena 5 mm** za otáčku.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	B1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Mezní chyba	4 µm
Odečet	0,00005 palec

Výška číslic LCD displeje	10 mm
Rozlišení	0,001 mm
Stoupání vřetena	5 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100