

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, Maximální Ø vrtání do oceli: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	076563 6
GTIN	2050002043503
Třída artiklu	03P

Popis**Provedení:**

Přesná stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností. Multidotykový displej se skleněným povrchem odolným proti poškrábání pro optimální čitelnost. Jednoduché a jednotné vedení obsluhy díky piktogramům na displeji. Digitální ukazatel hloubky vrtání se stanovením nulového bodu.

Vybavení řady:

- **5palcový TFT - LCD displej s dotykovou funkcí: Ruční zadání požadovaných otáček vřetene, ukazatel skutečné hodnoty otáček, integrovaný ukazatel hloubky vrtání s dotykovým převzetím nulového bodu, virtuální škála hloubky vrtání na displeji, ukazatele stavu stroje a varování na displeji, servisní informace, volitelné jazyky obsluhy: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Motor na střídavý proud 230 Volt, 50 Hz.**
- **Přípojná zástrčka namontovaná, délka kabelu 3 m.**
- **Přenastavení otáček plynulé pomocí potenciometru.**
- **Tři oddělená tlačítka pro pravý chod – levý chod – stop (zastavení vřetene funkcí brzdy).**
- **Ochrana vřetene s elektrickým jištěním.**
- **Hřibové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **Hlavní spínač, uzamykatelný.**
- **Lakování: Strukturový lak DD signální bílá RAL 9003, PANTONE 7545c, černá.**

S výškově nastavitelnou a výkyvnou vrtací hlavou.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:

Další stolní vrtačky a volitelné vybavení jako např. LED strojní svítidlo, počítač technologie atd. jsou k dostání na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost T-drážek	80 mm
Maximální Ø vrtání do oceli	6 mm
Příkon	700 W
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M6
Hmotnost	64 kg
Výškové nastavení vrtací hlavy	ruční kolečko
Vyložení	200 mm
Upínač nástroje	B16
Ø sloupku	50 mm
Posuv	ruční
Maximální počet otáček	700 - 10000 min ⁻¹
Vzdálenost vřetena a základní desky maximálně	250 mm
Označení výrobce	ALZTRONIC i6
Počet T-drážek	2
Výška použitelné dosedací plochy základní desky stroje	240 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně	110 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Zdvih vřetena	40 mm
Šířka použitelné dosedací plochy základní desky stroje	300 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 54
Druh produktu	Vrtačka

