

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, Maximální Ø vrtání do oceli: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 076563 16 |
| GTIN | 2050002043541 |
| Třída artiklu | 03P |

Popis**Provedení:**

Přesná stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností. Multidotykový displej se skleněným povrchem odolným proti poškrábání pro optimální čitelnost. Jednoduché a jednotné vedení obsluhy díky piktogramům na displeji. Digitální ukazatel hloubky vrtání se stanovením nulového bodu.

Vybavení řady:

- **5palcový TFT - LCD displej s dotykovou funkcí: Ruční zadání požadovaných otáček vřetene, ukazatel skutečné hodnoty otáček, integrovaný ukazatel hloubky vrtání s dotykovým převzetím nulového bodu, virtuální škála hloubky vrtání na displeji, ukazatele stavu stroje a varování na displeji, servisní informace, volitelné jazyky obsluhy: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Motor na střídavý proud 230 Volt, 50 Hz.**
- **Přípojná zástrčka namontovaná, délka kabelu 3 m.**
- **Přenasazení otáček plynulé pomocí potenciometru.**
- **Tři oddělená tlačítka pro pravý chod – levý chod – stop (zastavení vřetene funkcí brzdy).**
- **Ochrana vřetene s elektrickým jištěním.**
- **Hřibové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **Hlavní spínač, uzamykatelný.**
- **Lakování: Strukturový lak DD signální bílá RAL 9003, PANTONE 7545c, černá.**

S tuhou vrtací hlavou a výškově nastavitelným a výkyvným strojním stolem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Upozornění:

Další stolní vrtačky a volitelné vybavení jako např. LED strojní svítidlo, počítač technologie atd. jsou k dostání na poptávku. Volitelně se zařízením pro řezání závitů.

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Označení výrobce | ALZTRONIC i16 |
| Ø sloupku | 65 mm |
| Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně | 437 mm |
| Maximální počet otáček | 100 - 2000 min ⁻¹ |
| Zdvih vřetena | 80 mm |
| Šířka použitelné dosedací plochy strojního stroje | 240 mm |
| Délka použitelné dosedací plochy strojního stroje | 300 mm |
| Upínač nástroje | MK2 |
| Maximální Ø řezání závitů do oceli | M12 |
| Příkon | 700 W |
| Posuv | ruční |
| Počet T-drážek | 2 |
| Výška použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 240 mm |
| Vzdálenost T-drážek | 80 mm |
| Šířka použitelné dosedací plochy základní desky stroje | 300 mm |
| Maximální Ø vrtání do oceli | 16 mm |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm |
| Hmotnost | 83 kg |
| Vzdálenost vřeteno-strojní stůl minimálně | 75 mm |
| Vzdálenost vřeteno-strojní stůl maximálně | 357 mm |
| Vyložení | 190 mm |
| Vzdálenost vřetena a základní desky maximálně | 437 mm |
| Výškové nastavení strojního stolu | Ruční klika |

| | |
|-------------------|---------------|
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Ochranná třída IP | IP 54 |
| Druh produktu | Vrtačka |