



## Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem bez akumulátoru, nabíječky, Typ: GSB1860PRO



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070113 GSB1860PRO
GTIN	
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch** pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.**
- **Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.**
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

**S bezkartáčovým elektromotorem.**

**KickBackControl** s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojku. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity. S motorovou brzdou.

#### Výhoda:

Velmi krátká délka hlavy jen 184 mm.

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.**

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

**Technický popis**

Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	GSB 18V-60C
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1900 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,8 kg
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment měkký	31 Nm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	8 m/s <sup>2</sup>
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Zdivo

Druh produktu

Vrtací šroubovák s příklepem

---

**Příslušenství**Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru,  
napětí akumulátoru C18 V

073863 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru C18 V

073856 C18