



## Akumulátorový vrtací šroubovák ProCORE, Typ: GSR1860PRO



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070245 GSR1860PRO
GTIN	
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment. Možné dovybavení o **Connectivity**-Modul.

#### Výhoda:

Electronic Motor Protection.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion akumulátorů, rychlonabíječky, L-BOXXu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Označení výrobce: GSR 18V-60C

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion  
 Kapacita akumulátoru: 4 Ah  
 Napětí akumulátorů: 18 V  
 Konstrukce motoru: Bezkartáčový motor

## Technický popis

Maximální utahovací moment měkký	31 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Označení výrobce	GSR 18V-60C
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hmotnost	1,8 kg
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V

USP2

Bezkartáčový motor, rozsah  
upnutí rychloupínacího  
sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx

---

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru,  
napětí akumulátoru C18 V

073863 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru C18 V

073856 C18