

Garant**Regalovy zebrik pojízdný 8 ks, Počet stupňů: 13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935800 13
GTIN	4062406134242
Třída artiklu	91B

Popis**Provedení:**

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače Easyfix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, Ø 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

Lakování:

Sloupky antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Každý žebřík je **speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.**

Délka žebříku: 3,5 m

Pracovní výška cca: 4,4 m

Maximální svislá závěsná výška do: 3,67 m

Vhodné pro výšku regálu: 3000 mm

Dolní, vnější šířka: 0,6 m

Vyložení: 1,4 m

Technický popis

Maximální svislá závěsná výška do	3,67 m
-----------------------------------	--------

Hmotnost	13,24 kg
Délka žebříku	3,5 m
Dolní, vnější šířka	0,6 m
Počet stupňů	13
Výška nosníku	25 mm
Šířka nosníku	73 mm
Výška stupně	235 mm
Vyložení	1,4 m
Pracovní výška cca	4,4 m
Vhodné pro výšku regálu	3000 mm
Druh produktu	Regálový žebřík

Příslušenství

Hliníková trubka eloxovaná, 3000 mm dlouhá Typ 1	935810 1
Držák s koncovým dorazem Typ L	935812 L
GripStep nášlapný povlak vhodný pro výšku žebříku 13	935820 13
Vložený držák na hliníkovou trubku Typ 1	935811 1
Držák s koncovým dorazem Typ R	935812 R