

**Garant****Regalovy zebrik pojizdny 8 ks, Počet stupňů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935800 11
GTIN	4062406134235
Třída artiklu	91B

**Popis****Provedení:**

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače Easyfix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, Ø 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

**Lakování:**

Sloupky antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Každý žebřík je **speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.**

Délka žebříku: 2,95 m

Pracovní výška cca: 3,95 m

Maximální svislá závěsná výška do: 3,11 m

Vhodné pro výšku regálu: 3000 mm

Dolní, vnější šířka: 0,6 m

Vyložení: 1,2 m

**Technický popis**

Délka žebříku	2,95 m
---------------	--------

Hmotnost	11,5 kg
Dolní, vnější šířka	0,6 m
Maximální svislá závěsná výška do	3,11 m
Počet stupňů	11
Výška nosníku	25 mm
Výška stupně	235 mm
Šířka nosníku	73 mm
Vyložení	1,2 m
Pracovní výška cca	3,95 m
Vhodné pro výšku regálu	3000 mm
Druh produktu	Regálový žebřík

## Příslušenství

Držák s koncovým dorazem Typ R	935812 R
Držák s koncovým dorazem Typ L	935812 L
GripStep nášlapný povlak vhodný pro výšku žebříku 11	935820 11
Vložený držák na hliníkovou trubku Typ 1	935811 1
Hliníková trubka eloxovaná, 3000 mm dlouhá Typ 1	935810 1