

**Garant****Regalovy zebrik pojizdny 8 ks, Počet stupňů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935800 9
GTIN	4062406134228
Třída artiklu	91B

**Popis****Provedení:**

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače Easyfix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, Ø 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

**Lakování:**

Sloupky antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Každý žebřík je **speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.**

Délka žebříku: 2,4 m

Pracovní výška cca: 3,5 m

Maximální svislá závěsná výška do: 2,61 m

Vhodné pro výšku regálu: 2500 mm

Dolní, vnější šířka: 0,6 m

Vyložení: 1 m

**Technický popis**

Délka žebříku	2,4 m
---------------	-------

Maximální svislá závěsná výška do	2,61 m
Dolní, vnější šířka	0,6 m
Hmotnost	10,2 kg
Počet stupňů	9
Šířka nosníku	73 mm
Výška stupně	235 mm
Vyložení	1 m
Pracovní výška cca	3,5 m
Výška nosníku	25 mm
Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Druh produktu	Regálový žebřík

## Příslušenství

Držák s koncovým dorazem Typ L	935812 L
Hliníková trubka eloxovaná, 3000 mm dlouhá Typ 1	935810 1
GripStep nášlapný povlak vhodný pro výšku žebříku 9	935820 9
Držák s koncovým dorazem Typ R	935812 R
Vložený držák na hliníkovou trubku Typ 1	935811 1