

Garant GRIDLINE

**Sada osvětlení Basic pro skříň GridLine s křídlovými dvířky, pro výšku skříňe: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940501 1250
GTIN	4062406134280
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Kompletní sady obsahují všechny součástky k montáži osvětlení vnitřního prostoru skříňe pro skříňe GridLine. Obsažené LED svítily ve 2 délkách 570 mm a 870 mm. Konektory jsou jištěny proti přepólování. Příkon závisí na počtu LED svítilen v sadě.

**Svítily:** S 30° úhlem vyzařování pro osvětlení, které neoslňuje. Integrované magnety pro volné polohování ve vnitřním prostoru skříňe. Jmenovité napětí 24 V/DC, barva světla cca 6 000 K, CRI 80, energetická třída A+.

LED svítily délka 870 mm: Příkon 8,5 W; světelný tok 437 lm.

LED svítily délka 570 mm: Příkon 5,5 W; světelný tok 676 lm.

**Síťový napáječ:** speciálně vytvořený pro použití s LED osvětlením. Chráněný proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí (auto-recovery). Na vstupní straně je zabudovaný průmyslový konektor č. 928491 vel. 3.

Vstupní napětí 90 – 305 V/AC; výstupní napětí 24 V/DC; výstupní proud 2,5 A; výkon 60 W, IP67.

**Spínač:** Při otevírání dvířek se světlo zapne automaticky. Připravená propojená jednotka pro snadnou montáž.

**Lišta vedoucí proud:** Inteligentní vedení kabelů umožňuje připevnit svítily v mnoha variantách. Montáž integrovanými magnetickými pásky. Označené otáčivé zástrčky. Ne u sad č. 940501.

**Kabeláž:** Všechny potřebné spojovací kabely mezi jednotlivými součástmi. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko č. 928640 vel. DE/2. Počet a typ propojovacího kabelu se mění podle sady.

Sada osvětlení pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříňe. Svítily se připevní z boku na korpus skříňe. Sepnutím 2 svítilen dosáhneme osvětlení kompletní výšky skříňe. Sady jsou přizpůsobeny našim skříňím GridLine a smí se instalovat pouze do nich.

**Sada Basic** pro boční osvětlení vnitřního prostoru skříně.

Sada osvětlení obsahuje zabudované LED svítidlo, tyto nelze měnit. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit koncový uživatel.

**Osazení:**

Počet svítidel 570 mm: 4

**Rozsah dodávky:**

LED svítidlo, spínací síťový napáječ, spínač, kabeláž.

**Upozornění:**

- **K síťovému napáječi se smí připojit maximálně 6 svítidel o délce 870 mm nebo 9 svítidel o délce 570 mm.**
- **System není stmívací.**
- **Všechny sady s německou zástrčkou Schuko. Pro ostatní země objednejte prosím vhodný připojovací kabel č. 928640 zvlášť.**
- **Montáž spínače není možná u skříní se šířkou 20G.**
- **Není vhodné pro skříně s roletami.**
- **Sady jsou vhodné pouze pro skříně s křídlovými dvířky.**

## Technický popis

Světelný tok	1730 lm
Příkon	23 W
Vstup typu zástrčky	F
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Druh produktu	Světelná lišta

## Příslušenství

Kabel adaptéru pro osvětlovací jednotku Provedení DE/2	928640 DE/2
--	-------------