



## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M18CBLDD-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE** silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. S bezúdržbovým bezkartáčovým motorem s vysokým krouticím momentem. **Elektronika REDLINK™** – bezpečné řízení zatížení s **ochranou proti přetížení** pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK™.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x M18 Red-Li-Ion akumulátorů, nabíječky M12-18C, spony na opasek a přepravního kufru.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

### Technický popis

Označení výrobce	M18CBLDD-202C
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,5 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Typické použití	Strong
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	52 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Obal	Přepravní kufřík
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák

## Příslušenství

Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18

073827 MB18