

Garant**Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované, Počet šroubováků: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	627132 9
GTIN	4062406133870
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém klíči č. 627128 – od 3 mm s přídržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

Technický popis

Počet šroubováků	9
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Přídržná funkce	Pružná přídržná kulička od vel. 3
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Dlouhé provedení	ano

Druh produktu

Šroubováky

Příslušenství6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 5 mm

627128 5

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 8 mm

627128 8

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 1,5 mm

627128 1,5

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 3 mm

627128 3

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 10 mm

627128 10

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 4 mm

627128 4

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 6 mm

627128 6

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 2,5 mm

627128 2,5

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný
Šestihran 2 mm

627128 2