

Garant**Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované, Počet šroubováků: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626089 9
GTIN	4062406133863
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, šikmých nebo směrem dolů ubíhajících hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováků č. 626087 – od 3 mm s přídržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

Technický popis

Počet šroubováků	9
Materiál	Chromvanadiová ocel
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Povrch	chromované
Přídržná funkce	Pružná přídržná kulička od vel. 3
Stopka s plastovým potahem	ne

Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 2 mm	626087 2
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 6 mm	626087 6
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 4 mm	626087 4
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 2,5 mm	626087 2,5
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 10 mm	626087 10
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 3 mm	626087 3
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 1,5 mm	626087 1,5
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 5 mm	626087 5
6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkouchromovaný Šestihran 8 mm	626087 8