



Elektronická zkušební momentová klíč „TruCheck™ 2“, Maximální utahovací moment: 350Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654471 350
GTIN	5060207566506
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **Kompaktní, pohodlný zkušební přístroj.**
- **Upevnění šroubů na rovné povrchy (stůl, stěna atd.).**
- **LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.**
- **Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem.**
- **Měrné jednotky: Nm.**

Výhoda:

- **Nejsnadnější obsluha (minimální možnost chyb).**
- **Mohou používat i osoby, které se nepovažují za „odborníky na kalibraci.“**
- **Pouze jediné tlačítko k nulování displeje.**

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty $\pm 1\%$.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.

Technický popis

Maximální utahovací moment	350 Nm
Rozsah měření	10 - 350 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	138 mm
Zobrazovací přístroj výška	110 mm
Zobrazovací přístroj hloubka	117 mm
Hmotnost	2,7 kg
4hranný adaptér	1/2 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace DAkkS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400