



## Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2“, Maximální utahovací moment: 1100Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	654471 1100
GTIN	5060207566520
Třída artiklu	66D

### Popis

#### Provedení:

- **Kompaktní, pohodlný zkušební přístroj.**
- **Upevnění šroubů na rovné povrchy (stůl, stěna atd.).**
- **LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.**
- **Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem.**
- **Měrné jednotky: Nm.**

#### Výhoda:

- **Nejsnadnější obsluha (minimální možnost chyb).**
- **Mohou používat i osoby, které se nepovažují za „odborníky na kalibraci.“**
- **Pouze jediné tlačítko k nulování displeje.**

#### Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

#### Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty  $\pm 1\%$  pro rozsah měření 110 – 1 100 Nm;  $\pm 2\%$  pro rozsah měření menší než 110 Nm.

#### Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.

## Technický popis

Maximální utahovací moment	1100 Nm
Rozsah měření	50 - 1100 Nm
Zobrazovací přístroj hloubka	132,5 mm
4hranný adaptér	3/4 palec
Zobrazovací přístroj šířka	140 mm
Hmotnost	3,5 kg
Zobrazovací přístroj výška	120 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Vnější 6hran	27 mm
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

## Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 1000	020120 1000
---	-------------