

Garant

Tool24 Locker – rozšiřující systém, Typ: 300/14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	979320 300/14
GTIN	4062406134808
Třída artiklu	9SA

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.

Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky GARANT easyFix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.

Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardware Tool24 a tyto kombinovat. Systém výdeje po jednotlivých kusech pro středně velké zboží.

Použití:

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufry z plastu L-BOXX®.

Osazení:

Počet polic × výška v mm: 12 × 220; 2 × 300

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříň rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.

Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.

Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

Technický popis

Výška	1965 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	200 kg
počet přihrádek	14
Nosnost jedné přihrádky	25 kg
Přihrádka užitná hloubka	450 mm
Přihrádka užitná šířka	300 mm
Přihrádka užitná výška (1)	220 mm
Přihrádka užitná výška (2)	300 mm
Série	Skříň Tool24
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém pro výdej zboží