

Garant**Tool24 Locker – rozšiřující systém, Typ: 450/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	979320 450/10
GTIN	4062406134792
Třída artiklu	9SA

Popis**Provedení:**

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.

Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky Easyfix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.

Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění většího zboží v policích s výškou 460 mm a šířkou i hloubkou 450 mm.

Použití:

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufry z plastu L-BOXX®.

Osazení:

Počet polic × výška v mm: 8 × 300; 2 × 460

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříň rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.

Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.

Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

Technický popis

Hloubka	500 mm
Výška	1965 mm
Šířka	1100 mm
Hmotnost	210 kg
Přihrádka užitná hloubka	450 mm
počet přihrádek	10
Nosnost jedné přihrádky	25 kg
Přihrádka užitná výška (1)	300 mm
Přihrádka užitná výška (2)	460 mm
Přihrádka užitná šířka	450 mm
Řada	Skříň Tool24
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System pro výdej zboží