

Garant

Tool24 Locker – rozšiřující systém, Typ: 180/40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	979320 180/40
GTIN	4062406135416
Třída artiklu	9SA

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.

Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky GARANT easyFix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.

Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Systém výdeje po jednotlivých kusech se 40 policemi pro drobnější zboží.

Použití:

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufrы z plastu L-BOXX®.

Osazení:

Počet polic × výška v mm: 32 × 140; 8 × 220

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříň rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.

Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.

Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

Technický popis

Výška	1965 mm
Hmotnost	275 kg
Šířka	1100 mm
Hloubka	500 mm
Nosnost jedné přihrádky	25 kg
počet přihrádek	40
Přihrádka užitná hloubka	450 mm
Přihrádka užitná šířka	180 mm
Přihrádka užitná výška (2)	220 mm
Přihrádka užitná výška (1)	140 mm
Série	Skříň Tool24
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém pro výdej zboží