

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška v mm / počet děrovaných stěn: 2000/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942033 2000/3
GTIN	4062406135447
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 30×28G

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků Easyfix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají **pojistku jednotlivého výsuvu**. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitečná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m² (hloubka × výška 635×1 690 mm).

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky Easyfix atd. najdete ve skupině 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná hloubka vertikálního výsuvu	635 mm
------------------------------------	--------

Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Hmotnost	217 kg
Hloubka	700 mm
Hloubka v G	28
Užitná výška vertikálního výsuvu	1690 mm
Počet děrovaných stěn	3
Šířka v G	30
Výška	2000 mm
Šířka	750 mm
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Konstrukce skříně	Základní skříň
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11