

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými celoplechovými dveřmi,  
Výška v mm / počet děrovaných stěn: 2000/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 30×28G

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků Easyfix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají **pojistku jednotlivého výsuvu**. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitečná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m<sup>2</sup> (hloubka × výška 635×1 690 mm).

**Lakování:**

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Vhodné příslušenství jako háky a držáky Easyfix atd. najdete ve skupině 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška vertikálního výsuvu	1690 mm
----------------------------------	---------

Výška	2000 mm
Hloubka v G	28
Hmotnost	217 kg
Hloubka	700 mm
Počet děrovaných stěn	3
Šířka v G	30
Šířka	750 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	635 mm
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11