

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška v mm / počet děrovaných stěn: 2000/4****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 942033 2000/4 |
| GTIN           | 4062406135454 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****Provedení:**

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 30×28G

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků Easyfix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají **pojistku jednotlivého výsuvu**. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitečná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m<sup>2</sup> (hloubka × výška 635×1 690 mm).

**Lakování:**

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Vhodné příslušenství jako háky a držáky Easyfix atd. najdete ve skupině 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 272 kg |
|----------|--------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 635 mm   |
| Šířka                              | 1000 mm  |
| Hloubka v G                        | 28   |
| Užitná výška vertikálního výsuvu   | 1690 mm  |
| Hloubka                            | 700 mm   |
| Šířka v G                          | 40   |
| Nosnost vertikálního výsuvu        | 80 kg  |
| Výška                              | 2000 mm  |
| Počet děrovaných stěn              | 4  |
| Konstrukce skříně                  | Základní skříň   |
| Provedení                          | Vertikální skříň s děrovanou stěnou                            |
| Tloušťka materiálu                 | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní      | 1000 kg  |
| Výsuv zásuvky                      | Blokování výsuvu   |
| Úhel otevření dveří                | 250 stupeň   |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn     | 9×9 mm   |
| Cylindrický zámek                  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                      | Vertikální skříň   |

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11