

Garant GRIDLINE

Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942043 2000
GTIN	4062406135478
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 40×28G

Provedení jako u č. 942033 vel. 2000/4, ale se **3 vertikálními výsuvy**. Výborně se hodí pro uchování vázacích prostředků a smyček, které šetří místo.

Rozsah dodávky:

3 ks odkládacích van pro smyčky č. 942054 vel. 2; 4 ks univerzálních držáků 45° č. 955590 vel. 75; 4 ks univerzálních držáků 90° č. 955600 vel. 100×100.

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Hloubka v G	28
Počet děrovaných stěn	3
Šířka	1000 mm
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg

Hmotnost	243 kg
Šířka v G	40
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	635 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu	1690 mm
Výška	2000 mm
Hloubka	700 mm
Konstrukce skříně	Základní skříně
Provedení	Vertikální skříně s děrovanou stěnou
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříně

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------