

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň s děrovanou stěnou s křídlovými celoplechovými dveřmi,
Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942041 2000
GTIN	4062406135461
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Vertikální skříň s děrovanými stěnami v 40×28G

Provedení jako u č. 942033 vel. 2000/4, ale se **3 vertikálními výsuvy**. Výborně se hodí pro uchování vázacích prostředků a smyček, které šetří místo.

Otočná dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a zamykatelná 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. S vertikálními výsuvy, s □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v 50mm rastru. Děrované stěny jsou vedené v teleskopických lištách a mají **pojistku jednotlivého výsuvu**. Nosnost každého výsuvu 80 kg. Užitečná plocha obou stran vertikálního výsuvu 2,1 m² (hloubka × výška 635×1 690 mm).

Rozsah dodávky:

3 ks odkládacích van pro smyčky č. 942054 vel. 2; 4 ks univerzálních držáků 45° č. 955590 vel. 75; 4 ks univerzálních držáků 90° č. 955600 vel. 100×100.

Lakování:

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Šířka v G	40
Výška	2000 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu	635 mm
Nosnost vertikálního výsuvu	80 kg
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Hmotnost	243 kg
Počet děrovaných stěn	3
Užitná výška vertikálního výsuvu	1690 mm
Šířka	1000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	Vertikální skříň s děrovanou stěnou
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikální skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------