

Garant GRIDLINE

Stanice Office Station, křídlová dvířka s krytem tiskárny, 3 zásuvky, 2×30×28G, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948800 DE
GTIN	4062406135515
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kontaktní stanoviště v blízkosti výroby pro informace, kontrolu a dokumentaci:

Skříňový nástavec s uzamykatelnými plastovými roletami a následujícím vybavením:

- **Integrované osvětlení s technologií LED.**
- **Vypínač ZAP/VYP pro osvětlení.**
- **5 zásuvek typu F.**
- **2 police, nastavitelná výška v 25 mm rastru. Užitná šířka 1400 mm, užitná hloubka 300 mm.**
- **Výsuvná pracovní deska (melaminové dřevo) se zvýšeným zadním okrajem a s blokováním v koncové poloze. Tloušťka 29 mm. Vysunutí 150 mm.**
- **Integrovaná kabelová šachta a kabelové průchodky.**
- **Připojovací kabel délka 7 m.**
- **Ventilátor s filtrem.**

Dílčí rám s počítačovou skříní s uzamykatelnými křídlovými dvířky a s krytem tiskárny. Skříň s křídlovými dveřmi s výsuvnou policí, užitná šířka 580 mm, užitná hloubka 480 mm. Ve skříni s křídlovými dveřmi 3násobná zástrčková lišta 250 V / 16 A s vypínačem ZAP/VYP.

Podstavec korpusu skříně na nářadí se 100% plně výsuvnými zásuvkami (nosnost 75 kg).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Plastové rolety nelze barevně konfigurovat.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hmotnost	342 kg
Šířka	1500 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška	2200 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	blokování výsuvu
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	2×30×28G
Druh produktu	Kancelářská stanice

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931163 300