

Garant**Regálová skříň s Celoplechová křídlová dvířka, Výška: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	945001 2000
GTIN	4062406135492
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Regálová skříň v 30×11G. Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035.

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	2000 mm
Hmotnost	45 kg
Šířka	750 mm

Hloubka v G	11
Šířka v G	30
Užitná výška	1845 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	275 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------