

Garant

Regálová skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	945003 2000
GTIN	4062406135614
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Regálová skříň v 30×11G. Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.

Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene uzamykatelné cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035.

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Šířka v G	30
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	750 mm

Technický list

Výška	2000 mm
Užitná výška	1845 mm
Hloubka v G	11
Hmotnost	45 kg
Hloubka	275 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/945003-2000>