

Garant**Regálová skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	945003 1000
GTIN	4062406135508
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Regálová skříň v 30×11G. Uchytení polic je možné v rastru 25 mm.

Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035.

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hmotnost	39 kg

Polohování rukojeti	nahoře
Užitná výška	845 mm
Šířka	750 mm
Šířka v G	30
Hloubka	275 mm
Hloubka v G	11
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------