



Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku, Ø vrtání: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	788041 35
GTIN	4058546228682
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

Zuby z tvrdokovu pro delší životnost, také při vrtání hutných materiálů. Široký a hluboký prostor pro třísky pro snadné odstranění vrtného jádra. Agresivní geometrie zubů až pro 10x rychlejší postup vrtání ve srovnání s bimetalovými děrovkami. Ideální pro použití oblastech elektroniky k instalátérským pracím.

Použití:

K vrtání větších děr a k proražení různých materiálů: Zdivo, lehké stavební hmoty, plasty a dřevo. Není vhodné k použití v tvrdých materiálech jako beton, žula, přírodní kámen a tvrdá cihla s tvrdostí více než 30 N/mm².

Upozornění:

Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu).

Technický popis

Počet břitů Z	2
Maximální hloubka řezu	60 mm
Použití pro	Sanitární a topné trubky, halogenové zářiče
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání ne
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Děrovka

