



Univerzální sada vrtacích korunek, Počet dílů: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	788042 10
GTIN	4058546228842
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

Zuby z tvrdokovu pro delší životnost, také při vrtání hutných materiálů. Široký a hluboký prostor pro třísky pro snadné odstranění vrtného jádra. Agresivní geometrie zubů až pro 10x rychlejší postup vrtání ve srovnání s bimetalovými děrovkami. Ideální pro použití oblastech elektroniky k instalatérským pracím.

Použití:

K vrtání větších děr a k proražení různých materiálů: Zdivo, lehké stavební hmoty, plasty a dřevo. Není vhodné k použití v tvrdých materiálech jako beton, žula, přírodní kámen a tvrdá cihla s tvrdostí více než 30 N/mm².

Obsah:

Univerzální vrtací korunky č. 788041: po 1 ks vel. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Středící vrták č. 788051: 2 ks vel. 115

Adaptér se středícím vrtákem č. 788052: 1 ks vel. 115-6KT

Diamantový pilník: 1 ks

Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem: 1 ks

Uložení v: plastový kufr

Náhradní díl:

Středící vrtáky jsou k dispozici pod č. 788051 a speciální adaptér se středícím vrtákem pod č. 788052.

Upozornění:
Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu).

Technický popis

Použití s rázem / bez rázu	bez přiklepového vrtání
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Středící vrták Celková délka 115 mm	788051 115
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 76 mm	788041 76
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 35 mm	788041 35
Speciální adaptér se středícím vrtákem Celková délka 115-6KT mm	788052 115-6KT
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 68 mm	788041 68
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 57 mm	788041 57
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 51 mm	788041 51
Univerzální vrtací korunka bez středícího vrtáku Ø vrtání 44 mm	788041 44