

Garant**Tvrđokovový přiklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 32X450mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789040 32X450 |
| GTIN | 4062406135881 |
| Třída artiklu | 71C |

Popis**Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. **Geometrie 4×90°** se speciálně vyvinutými, **stejně vysokými břity** a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedením ve vyvrtaném otvoru. **Radiálně** tvarovaná **ochrana armování**: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost. **3dílná**, robustní TK deska se zesíleným středícím hrotem. Robustní vedlejší břity podporují postup a umožňují tak trvale silný výkon a konstantní přesnost.

Výhoda:

- **Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.**

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Délka spirály | 400 mm |
| Ø | 32 mm |
| Celková délka | 450 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Použití s rázem / bez rázu | Přiklepové vrtání |
| Stopka | SDS Plus |

Druh produktu

Vrták do kamene