

**Garant****Sada tvrdokovových příklepových vrtáků, Ø vrtáku: 5-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Třída artiklu	71C

**Popis****Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. **Geometrie 4x90°** se speciálně vyvinutými, **stejně vysokými břity** a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedením ve vyvrtaném otvoru. **Radiálně tvarovaná ochrana armování:** Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost.

**Výhoda:**

- **Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Design 4x4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.**

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

**Obsah:**

Příklepový vrták č. 789040: po 1 ks  
vel. 5; 6; 8 délka 110 mm;  
vel. 6; 8; 10; 12 délka 160 mm  
Uložení v: Plastová kazeta

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

## Příslušenství

Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 10X160 mm	789040 10X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 12X160 mm	789040 12X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X110 mm	789040 8X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X110 mm	789040 6X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 5X110 mm	789040 5X110
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X160 mm	789040 8X160
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X160 mm	789040 6X160