

**LED akumulátorová svítlna, 12 V, Typ: GLI12330****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Pracovní světlo 12 V s 10 LED a dvěma stupni jasu. Nastavitelný úhel do 200°, závěsné háky, karabiny a zabudovaný magnet.

Rozsah dodávky:

Akumulátorová svítlna bez akumulátoru a bez nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	GLI 12-330
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	300 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Světelný tok	330 lm
Rozsah vyklopení	0 - 200 stupeň
Zóna ATEX	žádná
Atribut názvu produktu	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Druh produktu	Pracovní svítilna

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V	073851 B12
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V	073855 B12