



Akumulátorová mečová pila, Typ: M18FSX-12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová Milwaukee mečová pila pro práci na těžko přístupných místech.

- **Elektronika pro plynulou regulaci počtu zdvihů a ochranu proti přetížení.**
- **Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.**

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru HD box, 1× 18 V / 12 Ah High Output akumulátoru, rychlonabíječky a pilového listu.

Upozornění:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	12 Ah
Hmotnost	5,5 kg

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Počet zdvihů	0 - 3000 min ⁻¹
Délka zdvihu	28,6 mm
Maximální vibrace dle EN	22,2 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zvláštní znaky	FIXTEC, LED
Označení výrobce	M18FSX-121C
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
--	--------------