

Garant GRIDLINE

Závěsná skříň na stěnu Celoplechová křídlová dvířka, Šířka v G: 20**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 943901 20 |
| GTIN | 4062406136123 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S 2složkovou rukojetí Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříňe kabelová průchodka.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický popis

| | |
|--------------|--------|
| ComfortClose | ne |
| Hloubka | 400 mm |
| Šířka | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Užitná šířka | 450 mm |
| Užitná výška | 445 mm |
| Hmotnost | 18 kg |
| Výška | 600 mm |
| Počet polic | 1 |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Užitná hloubka | 325 mm |
| Šířka v G | 20 |
| Hloubka v G | 16 |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 65 kg |
| Nosnost pláště skříňe vnitřní | 250 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Sada držáků polic pro skříňe GridLine20dílná Typ F | 940559 F |
| Přídavná police pro závěsné skříňky Pro šířku skříní / oddílů v G 20 | 943914 20 |