

Garant GRIDLINE

Závěsná skříň na stěnu s Celoplechové posuvné dveře, Šířka v G: 60**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	943905 60
GTIN	4062406136185
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S 2složkovou rukojetí Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámekem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříňe kabelová průchodka. Se střední stěnou. Vhodné police č. 943914 vel. 30.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický popis

Užitná šířka	1450 mm
Užitná výška	463 mm
Počet polic	2
Výška	600 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	55 kg

Hloubka	400 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka	325 mm
Šířka	1500 mm
Hloubka v G	16
Šířka v G	60
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	65 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	250 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závěsná skříň na stěnu

Příslušenství

Přídavná police pro závěsné skříňky Pro šířku skříní / oddílů v G 30	943914 30
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F